

## Μεμβράνη αποσύμπλεξης

### Ιδιότητες

Μεμβράνη αποσύμπλεξης από ενισχυμένο ύφασμα με μεγάλη εφελκυστική αντοχή, για δάπεδα και τοίχους.

### Πεδία εφαρμογής

Χρησιμοποιείται σε υγιή ή προβληματικά υποστρώματα για την αποσύμπλεξη των επιστρώσεων από το υπόστρωμα. Επιτρέπει τις επικαλύψεις να λειτουργούν ως ανεξάρτητες στρώσεις σε σχέση με το υπόστρωμα. Κατάλληλη για εσωτερικούς χώρους σε τοίχους ή δάπεδα σε ποικίλα υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, παλίες στρώσεις πλακιδίων, μωσαικά, τοιχοποιία κλπ.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα :	Λευκό
Πάχος :	0,50mm +/- 0,10 mm
Πλάτος :	100 cm
Βάρος :	210 gr/m <sup>2</sup>
Θερμοκρασία εφαρμογής/ υποστρώματος:	+ 5°C - + 30°C

### Τρόπος χρήσης

#### 1. Υπόστρωμα

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, καθαρό και κατάλληλο για την κόλληση πλακιδίων.

#### 2. Εφαρμογή

Η μεμβράνη αποσύμπλεξης επικολλάται στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας τις κόλλες πλακιδίων ISOMAT AK-20 ή ISOMAT AK-22 χρησιμοποιώντας μια οδοντωτή σπάτουλα με 'δόντι' 3mm ή 4mm.

Εφαρμόζεται η ISOMAT AK-20 ή ISOMAT AK-22 στο υπόστρωμα και τοποθετείται η μεμβράνη στην νωπή στρώση της κόλλας. Οι μεμβράνες απλώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αλληλοκαλύπτονται 5 cm και χρησιμοποιείται κόλλα στα σημεία αυτά. Μετά τη σκλήρυνση της κόλλας κάτω από την μεμβράνη ακολουθεί η επικόλληση των πλακιδίων ως συνήθως χρησιμοποιώντας τις κόλλες πλακιδίων ISOMAT AK-20 ή ISOMAT AK-22.

### Συσκευασία

Ρολά 1 m x 30 m.

### Αποθήκευση

Αποθήκευση στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε χώρους προστατευμένους από την υγρασία και τον παγετό.

#### ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

[www.isomat.net](http://www.isomat.net) e-mail: [info@isomat.net](mailto:info@isomat.net)